

# AL-5 Alkohol Interlock Nachrüstatz für Keycontrol

Bausatz ALCONTROL AL-5 Alkohol-Interlock für Creone Schüsselschrank der Keycontrol-Serie zum Nachrüsten.

Artikelnummer ST-ZBALCI-AL5

Gewicht 2kg



## Produktbeschreibung

### Bausatz Dignita ALCONTROL Alkoholisierungs-Prüfgerät AL-5

#### Zubehör für die KeyControl-Serie - Nachrüstbausatz

**Schlüsselidentifikation und Alkoholkontrolle** vor jedem Schrankzutritt - Überwachung und Kontrolle jedes einzelnen Schlüssels, ideale Schlüsselverwaltung für Unternehmen mit Fuhrpark und allen anderen Branchen wo aus Sicherheitsgründen oder gesetzlich geregelt, ein absolutes Alkoholverbot oder Promille-Einschränkung besteht. Keycontrol Schüsselschrank wird mit einem ALCONTROL Gerät Typ Alkohol-Interlock AL-5 ausgestattet. (Hersteller Dignita, Finnland)

**Vorgang:** Der Benutzer muß **vor jedem Schrankzutritt eine Alkoholkontrolle** mit dem AL-5 durchführen. Nur bei Unterschreitung des Schwellwertes ( 0,20 ‰) wird Zugriff auf das Schlüsseldepot gewährt. (Für ein korrektes Messergebnis, sollte die letzte Alkoholaufnahme 15-20 min zurückliegen, dies gilt ebenso für leicht gährige Fruchtsäfte, Medikamente mit Alkoholanteil etc...) Danach kann der Benutzer seinen PIN eingeben. Dem Benutzer stehen **hygienische Wegwerf-Mundstücke** (Blasröhrchen) zur Verfügung die am Gerät aufgesteckt werden. Das Gerät besitzt automatischen Manipulationsschutz. Das Atemalkohol-Prüfgerät ist in ca. 5 Sekunden betriebsbereit, eine Messung benötigt etwa 10 Sekunden, das Testergebnis wird mittels LED Anzeige (rot, grün) angezeigt.

**Hinweis Datenschutz:** Es erfolgt keine personenbezogene Aufzeichnung eines Messwertes in der KeyWin 5 Software, weder bei positiver noch bei negativer Prüfung des Atemalkoholes. Dem Benutzer wird je nach Schlüsselleistensystem nur der Schrankzugriff bzw. Schlüsselzugriff untersagt.

**Hinweis Service:** Das **Alkohol-Interlock Gerät AL-5 benötigt ein wiederkehrendes Service** um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten (Kalibrierung: Damit die Genauigkeit vom AL-5 Alkoholtester erhalten bleibt, muß man das Prüfgerät regelmäßig kalibrieren). Empfohlen ist abhängig von der Nutzungsfrequenz, ein Wartungsrhythmus von etwa 6 - 12 Monaten. Bitte beachten Sie bei Ihrer Kalkulation, dass das Kalibrierungs-Service und regelmäßiger Mundstück-Verbrauch auch Kosten verursacht. Gerne beraten wir Sie dazu näher.

#### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Alkohol Interlock AL-5 Gerät, Fab. Dignita, Finnland Gerätedaten: ca. 120 Gramm, Einsatz von -5 Grad bis +65 Grad, 130\*60\*28 mm, hintergrundbeleuchtetes Display, Spiralkabel, Schwellwert 0,2 ‰, getestet nach EN-50436-2:2007
- 100 Mundstücke
- 1 Servicegutschein **von schlüsselmanagement.at** für 1x Alkohol-Prüfgerät (eingesendet wird nur Handgerät mit Mundstück) Wartung inkl. Versandkosten in Österreich
- Interlock Schnittstelle wird im Keycontrol-Schlüsseldepot eingebaut

**Achtung:** Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. Der abgebildete Schlüsselschrank ist bei diesem Artikel nicht im Preis enthalten.

**AL-5 Alkohol Interlock wird nur in Kombination mit einem CREONE KeyControl Schlüsselschrank angeboten/ausgeliefert.**

Bei Kauf als Gerät zum Nachrüsten nur für CREONE Schlüsseldepots. (Seriennummer, ggf. Rechnungsvorlage erforderlich, Montagekosten oder Fahrtkosten für Einbau in bereits vorhandenem KeyControl Schrank sind im Preis nicht inkludiert.)

**Alkohol-Interlock Gerät AL-5 und Creone Keycontrol Schlüsseldepot können Leben retten.**

Die Kombination mit einem Alkohol-Interlock Gerät und einem Creone Keycontrol Schlüsselkasten, macht es möglich, dass alkoholisierte Personen keinen Zugang mehr zu einem Fahrzeugschlüssel bekommen. Das gleiche gilt, wenn Sie den Schlüssel zurückbringen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass niemand betrunken hinter dem Lenkrad sitzt.

Das von Creone verwendete Alkohol-Interlock-Gerät AL-5 ist ein von CENELEC zugelassenes Alkohol-Interlock-Gerät. CENELEC ist ein europäischer Standard für Alkohol-Interlock Produkte und es gibt nur wenige Alkohol-Interlock-Geräte, die diesem Standard heute in Europa entsprechen. Dignitas AL-5 basiert auf der gleichen Technologie und Leistung, wie die mobilen Polizei Handheld Testgeräte. Das Alkohol-Interlock-Gerät AL-5 weist hohe Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auf. Diese neue Produktkombination eines Alkohol-Interlock-Gerätes mit einem Creone Keycontrol Schlüsseldepot gibt Ihnen ein neues Gefühl der Sicherheit bei der täglichen Fahrzeugüberlassung, sicher auch innerhalb Ihres Unternehmens.

Weitere Bilder

